

DP6

FLUIDO PENETRANTE - 6 FUNCIONES

SUPER POTENTE DEGRIPANTE DESOXIDANTE

LUBRICANTE ANTICORROSIÓN

LIMPIADOR REMOVEDOR DE ALQUITRAN

Fluido penetrante 6 funciones

Super potente degripante desoxidante

Lubricante anticorrosión

Limpiador removedor de alquitrán

DP6

DESCRIPCIÓN

El fluido que penetra DP6 iBiotec es multifunción: degripante, desoxidante, lubricante, anticorrosión, limpiador, removedor de alquitrán.

Limpio, incoloro, no graso, es garantizado sin silicona, ni ácido ortofosforico y no contiene disolventes clorados.

Tiene funciones descalaminantes, suprime el engomado, elimina los hidrocarburos ligeros o pesados. Evita el hilo y no hace resina.

Este producto es neutro, sin base ácido, sin oxidante ni reductor. Es estable, con una tensión notable y superficial.

Sin ningún olor petrolero enfadoso (olor natural de pino).

Ninguna reactividad fotoquímica.

Producto no irritante.

Baja tensión de superficie.

Presión de vapor a temperatura máxima de utilización.

Hidrófugo, es utilizable sobre superficies húmedas.

Este producto es compatible con todas las materias plásticas y los elastómeras y no ataca las pinturas.

CAMPOS DE UTILIZACIÓN

Antenas telescópicas

Edifica (limpieza y reavivamiento de las superficies)

Tornillería, rótulas, garranchos

Cables bajo fundas

Carrocerías

Bisagras

Columnas

Contactos electromecánicos

Engomado de correderas de máquinas herramienta

Desengrasado de las cadenas

Eliminación de las grasas calcinadas en los rodaduras

Mantenimiento general

Correderas

Guías

Pivotes, ejes

MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol algunas segundas.

Pulverizar sobre los órganos que hay que tratar sin exceso. Aerosol utilizable en todas las posiciones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL DETECTOR

CARACTERÍSTICAS *	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Estado físico	Visual	Líquido	-
Aspecto	Visual	Límpido	-
Color	Visual	Ambar	-
Olor	Olfativo	Pino	-
Masa volúmica a 25°C	NF EN ISO 12185	0,830	g/cm³
Punto de inflamación vacío	NF EN 22719	64	°C
Corrosión de la lámina de cobre	NF EN ISO 2160	1a	Cotation
Punto de autoinflamación	ASTM E 659	230	°C
Punto de congelación	ISO 3016	< -20	°C
Contenido en benceno	ASTM D 4367	< 0,1	%
Contenido en aromáticos	GC-MS	0	%
Tensión de descarga	IEC 156	63	kV
Viscosidad cinemática a 25°C	NF EN ISO 3104	< 7	mm²/s

*mediciones efectuadas sobre el principio activo

PRESENTACIÓN

